


OFFRE DE PRIX

réalisée le 07/05/2021 par Pascal MAITROT

destinataire:

MAIRIE

Descriptif : découpe laser dans pmma incolore extrudé (plexi ou autre marque) ép. 5 mm



Modèle URNE

Modèle EMARGEMENT

si il n'y a pas d'unité de précisée, les cotes sont en mm

commentaire

Prix unitaire en EURO HT/pce

Ref	Quantité	PU	PU TOTAL
Modèle URNE	1		88,5
	2		68,5
	3		61,8
	5		56,5
	10		52,5
modèle émargement	1		70,0
	2		55,0
	3		50,0
	5		46,0
	10		43,0
	15		42,0
	20		41,5

* Seuls les prix unitaires sont à prendre en compte. Il faut demander une facture proformat avant de nous faire le règlement. Celle-ci indiquera le juste prix total TTC à nous régler.

TOTAL HT (indicatif*)

20,00% TVA

TOTAL TTC (indicatif*)

PORT estimé

pour 1 à 5 pces 35 €HT
pour 6 à 10 pièces 60 €HT

Conditions

VALIDITE DE CETTE OFFRE

PU matière: 1 mois

PU découpe: 6mois

CONDITIONS DE PAIEMENT

Mandat ou Chorus

Ces Prix sont **DEPART USINE** (hors frais de port et hors frais d'emballage spécial) (les eventuels prix de port ou d'emballage indiqués restent indicatifs et non contractuels) Pour les emballages de grande surface nous prévoyons un coût d'emballage seul à ~35 €HT/m².

Toute modification à la précédente description peut entraîner des différences de prix.

Tél: 03 80 37 22 70

Ref: Covid-spécial-mairie.xlsx

ARCELOT 21310 ARCEAU
SIRET:38062331400016


Fax 03 80 37 22 78

mail: info@lasertec.fr page: 1/2

Merci de rappeler ces prix sur votre éventuelle commande.

Seul un prototype peut servir de référence pour la conformité des pièces, si le client n'en demande pas pour des raisons de délais ou autre, il ne pourra donc faire aucune réclamation.

Les éventuels problèmes de qualité, quantité et ou autres doivent nous être signalés dès réception et avant toute autre opération réalisée sur les pièces incriminées. En aucun cas notre responsabilité ne peut être engagée au delà du montant de notre facture. Tous les programmes ou outillages réalisés par Lasertec restent la propriété de Lasertec et ne peuvent être divulgués



exemple de protection réalisée en pmma incolore extrudé.

Conseil pour l'entretien et nettoyage du PMMA

Cet objet est en verre acrylique découpé au laser. Il est très sensible aux produits chimiques à base d'alcool ou de solvant qui risquent d'engendrer des micro fissures de surfaces.

Pour le nettoyage, il ne faut donc utiliser aucun produit autre que du produit spécial pour plexiglas ou altuglas (en vente sur notre site www.inovcad.fr) ou éventuellement du produit à vaisselle.

Les nettoyeurs à vitre ou à lunettes sont à **PROSCRIRE**.



<http://www.inovcad.fr/15-entretien-pmma-plexi-altu>